



Clés polygonales doubles à cliquet, Ouvertures: 10X12mm



Données de commande

N° commande	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Réversibles droite / gauche et position centrale. Avec ouvertures différentes, fortement contre-coudées. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale h_2	18 mm
Ø bague maximal D2	24 mm
Ø bague maximal D1	21,5 mm
Ouverture de clé 2	12 mm
Longueur totale L	197 mm
Hauteur de bague maximale h_1	16 mm
Ouverture de clé 1	10 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat

Œil coudé	oui
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés

Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 4	614850 4
---	----------