



Clés polygonales doubles à cliquet, Ouvertures: 11X13mm



Données de commande

N° commande	614843 11X13
GTIN	4045197879448
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Réversibles droite / gauche et position centrale. Avec ouvertures différentes, fortement contre-coudées. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ø bague maximal D1	24 mm
Longueur totale L	218 mm
Hauteur de bague maximale h ₂	20 mm
Ø bague maximal D2	28 mm
Hauteur de bague maximale h ₁	18 mm
Ouverture de clé 1	11 mm
Ouverture de clé 2	13 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Œil coudé	oui
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés