



Clés polygonales doubles à cliquet, Ouvertures: 12X14mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 614843 12X14 |
| GTIN | 4045197879455 |
| Classe d'article | 62A |

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Réversibles droite / gauche et position centrale. Avec ouvertures différentes, fortement contre-coudées. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Longueur totale L | 218 mm |
| Ouverture de clé 1 | 12 mm |
| Hauteur de bague maximale h_2 | 20,5 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Ø bague maximal D1 | 24 mm |
| Ø bague maximal D2 | 28 mm |
| Hauteur de bague maximale h_1 | 18 mm |
| Ouverture de clé 2 | 14 mm |
| Nombre de dents | 72 |
| Angle d'ajustement | 5 degré |
| Procédé de fabrication | forgé |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |

| | |
|--------------------|------------|
| Surface | chromé mat |
| Œil coudé | oui |
| Cliquet réversible | non |
| Type de produit | Clés |