



## Clés polygonales doubles à cliquet, Ouvertures: 13X17mm



### Données de commande

N° commande	614843 13X17
GTIN	4045197879479
Classe d'article	62A

### Description

**Exécution:**

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Réversibles droite / gauche et position centrale. Avec ouvertures différentes, fortement contre-coudées. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

### Description technique

Hauteur de bague maximale $h_1$	20 mm
Longueur totale L	245 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale $h_2$	23 mm
Ø bague maximal D2	33 mm
Ouverture de clé 2	17 mm
Ø bague maximal D1	28 mm
Ouverture de clé 1	13 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat

Œil coudé	oui
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés