



Clés polygonales doubles à cliquet, Ouvertures: 16X18mm



Données de commande

N° commande	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Réversibles droite / gauche et position centrale. Avec ouvertures différentes, fortement contre-coudées. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ø bague maximal D2	34 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale h ₁	21,5 mm
Hauteur de bague maximale h ₂	23,5 mm
Longueur totale L	258 mm
Ouverture de clé 2	18 mm
Ø bague maximal D1	31 mm
Ouverture de clé 1	16 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Œil coudé	oui
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés