



Clés polygonales doubles à cliquet, Ouvertures: 17X19mm



Données de commande

N° commande	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Réversibles droite / gauche et position centrale. Avec ouvertures différentes, fortement contre-coudées. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Hauteur de bague maximale h_2	24 mm
Hauteur de bague maximale h_1	23 mm
Ouverture de clé 2	19 mm
Ouverture de clé 1	17 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ø bague maximal D1	33 mm
Ø bague maximal D2	35 mm
Longueur totale L	290 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat

Œil coudé	oui
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés