

Garant**ONEU 05T6 ANER, HB7630, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	213433 INOX
GTIN	4045197879981
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Double face avec 2x8 arêtes.

Recommandation(s):

Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E en association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Description technique

Type	INOX
Avance f_z par dent	0,2 mm
Nombre de changements/dents	16
Code ISO plaquette	ONMU 05T6 ANER
Nuance	HB7630
Type d'outils	Carbure

Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	3 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		