

**Lampe-loupe circulaire, Ø lentille: 125mm****Données de commande**

N° commande	491545 125
GTIN	4045197699176
Classe d'article	42L

Description**Exécution:**

Loupe éclairante avec LED CMS de haute qualité pour un éclairage uniforme de la zone de travail sans reflets ni ombres. Image aux contours nets et sans distorsions. LED à longue durée de vie (jusqu'à 50 000 h), faible consommation d'énergie. 60 LED CMS; 2 niveaux de luminosité.

Livraison:

Avec housse de protection pour lentille, pince pour épaisseur de tables de 10 – 62 mm (réf. 100 avec pied).

Remarque(s):

La source lumineuse est remplaçable par le fabricant.

Description technique

Ø lentille	125 mm
Longueur bras articulé B	400 mm
Grossissement (x)	1,75
Longueur bras articulé A	400 mm
Ø tête	230 mm
Nombre de LED	60
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Type de produit

Lampes-loupe