

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L porte-outils neutre	125 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	10 mm
Taille de queue	20 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Sous-plaquette	269005 9
Code ISO porte-outils	SSDCN 2020K12
Plaquette adaptée	SC.. 1204..
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	11,2 mm
Taille plaquette	12 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 9	269005 9
Vis pour sous-plaquette Type 5	269013 5
Jeu de vis pour plaquettes Type 20	269028 20
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500