

## Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 25/12mm



### Données de commande

N° commande	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Classe d'article	21T

### Description technique

Code ISO porte-outils	SSDCN 2525M12
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> porte-outils neutre	12,5 mm
Plaquette adaptée	SC.. 1204..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Taille plaquette	12 mm
Sous-plaquette	269005 9
Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Longueur de col L <sub>1</sub> porte-outils neutre	13,7 mm
Taille de queue	25 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 5	269013 5
Sous-plaquette Type 9	269005 9
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 20	269028 20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500