

**Garant**

**Porte-outils à mortaiser, long Ø DS 25 mm, à partir de la largeur de rainure m: 6mm**


**Données de commande**

N° commande	290350 6
GTIN	4045197880956
Classe d'article	29K

**Description**
**Attention:**

Toujours utiliser le Ø de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = Ø de pré-perçage min. 38,22 mm).

**Remarque(s):**

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

**Description technique**

Convient pour largeur de rainure m	6 mm
Convient pour largeur de rainure m	8 mm
Vis	290399 2
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	17,49 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	17,85 mm
Long. utile $L_1$	81 mm
Déport $L_3$	9 mm
Ø queue	25 mm

Porte-plaquettes $\varnothing D_1$	16 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue $L_s$	90 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

---

## Accessoires

Vis de fixation Type 2	290399 2
------------------------	----------