

Garant

Porte-outils à mortaiser, long Ø DS 32 mm, à partir de la largeur de rainure m: 5mm



Données de commande

N° commande	290353 5
GTIN	4045197881014
Classe d'article	29K

Description

Attention:

Toujours utiliser le Ø de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = Ø de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

Description technique

Long. utile L_1	66 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	12,82 mm
Vis	290399 1
Convient pour largeur de rainure m	5 mm
Déport L_3	6,35 mm
Ø queue	32 mm
Porte-plaquettes Ø D_1	12 mm
Arrosage interne	oui

Long. queue L _s	100 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Accessoires

Vis de fixation Type 2	290399 2
------------------------	----------