

## Garant

**Porte-outils à mortaiser standard Ø DS 32 mm, à partir de la largeur de rainure m: 8mm**



### Données de commande

N° commande	290358 8
GTIN	4045197881212
Classe d'article	29K

### Description

#### Attention:

Toujours utiliser le Ø de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = Ø de pré-perçage min. 38,22 mm).

#### Remarque(s):

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391– 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

### Description technique

Convient pour largeur de rainure m	8 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	21,7 mm
Vis	290399 2
Long. utile $L_1$	68 mm
Déport $L_3$	11 mm
Ø queue	32 mm
Porte-plaquettes Ø $D_1$	20 mm
Arrosage interne	oui

Long. queue L <sub>s</sub>	100 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

---

## Accessoires

Vis de fixation Type 2	290399 2
------------------------	----------