

Garant

Porte-outils à mortaiser standard Ø DS 32 mm, à partir de la largeur de rainure m: 14mm



Données de commande

N° commande	290358 14
GTIN	4045197881243
Classe d'article	29K

Description

Attention:

Toujours utiliser le Ø de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = Ø de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391– 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	38,22 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	38,58 mm
Convient pour largeur de rainure m	14 mm
Convient pour largeur de rainure m	16 mm
Long. utile L_1	126 mm
Vis	290399 3
Déport L_3	19,5 mm
Ø queue	32 mm

Porte-plaquettes $\varnothing D_1$	35 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L_s	100 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Accessoires

Vis de fixation Type 3	290399 3
------------------------	----------