

Garant
Porte-outils à mortaiser standard Ø DS 32 mm, à partir de la largeur de rainure m: 18mm

Données de commande

N° commande	290358 18
GTIN	4045178812501
Classe d'article	29K

Description
Attention:

Toujours utiliser le Ø de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = Ø de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391– 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

Description technique

Vis	290399 4
Ø pré-perçage min. D_{min}	44,7 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	45,08 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	45,5 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	46,18 mm
Long. utile L_1	140 mm
Convient pour largeur de rainure m	18 mm
Convient pour largeur de rainure m	20 mm

Convient pour largeur de rainure m	22 mm
Convient pour largeur de rainure m	25 mm
Déport L ₃	23 mm
Ø queue	32 mm
Porte-plaquettes Ø D ₁	40 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L _s	100 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Accessoires

Vis de fixation Type 4	290399 4
------------------------	----------