

Garant**Disque de polissage à lamelles (feutre), Ø 50,8 mm, Type: MED****Données de commande**

N° commande	554078 MED
GTIN	4045197880833
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Lamelles de feutre à la verticale (hauteur 10 mm).

Utilisation:

Plus de flexibilité lors des travaux de polissage. L'utilisation consécutive des modèles moyennement durs et tendres permet d'obtenir des surfaces avec un poli miroir optimal.

Remarque(s):

Les disques de polissage à lamelles en feutre doivent être utilisés en association avec des **pâtes à roder et à polir**, par ex. 552250 / 555740. Vitesse de rotation périphérique recommandée: 5 – 10 m/s.

Description technique

Ø disque	50,8 mm
Degré de dureté	Moyen
Support de polissage	Feutre
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Type de produit	disques abrasifs

Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm doux Ø ext. 50 mm	554091 50
Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 50 mm	554090 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Dur Ø ext. 50 mm	554089 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm moyen Ø ext. 50 mm	554092 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Moyennement dur Ø ext. 50 mm	554093 50