

**Garant****Disque de polissage à lamelles (feutre), Ø 50,8 mm, Type: SOFT****Données de commande**

N° commande	554078 SOFT
GTIN	4045197880840
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

Lamelles de feutre à la verticale (hauteur 10 mm).

**Utilisation:**

Plus de flexibilité lors des travaux de polissage. L'utilisation consécutive des modèles moyennement durs et tendres permet d'obtenir des surfaces avec un poli miroir optimal.

**Remarque(s):**

Les disques de polissage à lamelles en feutre doivent être utilisés en association avec des **pâtes à roder et à polir**, par ex. 552250 / 555740. Vitesse de rotation périphérique recommandée: 5 – 10 m/s.

**Description technique**

Ø disque	50,7 mm
Degré de dureté	douce
Support de polissage	Feutre
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Type de produit	disques abrasifs

## Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmMoyennement dur Ø ext. 50 mm	554093 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmDur Ø ext. 50 mm	554089 50
Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 50 mm	554090 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm moyen Ø ext. 50 mm	554092 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm doux Ø ext. 50 mm	554091 50