

Garant**Plaquette de coupe pour rainurage sans chanfrein D10, TiN, pour largeur de rainure m: 20mm**

Données de commande

N° commande	290376 20
GTIN	4045197881939
Classe d'article	29L

Description

Exécution:

À revêtement TiN.

Adapté au réaffûtage.

Utilisation:

Pour la fabrication de rainures selon DIN 6885, DIN 138 et normes usine.

Pour les largeurs de rainure de tolérance JS9, utiliser des plaquettes de coupe de tolérance H7.

Remarque(s):

- **Tailles spéciales (largeurs de rainure) disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

A partir d'une largeur de rainure de 16 mm, deux passages sont obligatoires. Le premier passage doit être effectué à au moins la moitié de la largeur de rainure (par ex. 10 mm pour une largeur de rainure de 18 mm).

Description technique

Largeur de coupe w	20,149 mm
--------------------	-----------

pour largeur de rainure m	20 mm
Épaisseur extrémité b	18 mm
Profondeur de rainure t	10 mm
Type d'outils	HSS
Revêtement	TiN
Pour ajustage	D10
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		