

**Garant**
**Douilles de réduction pour queues PSC, SK 50, PSC intérieur: 6**

**Données de commande**

N° commande	301276 6
GTIN	4045197880857
Classe d'article	31Z

**Description**
**Exécution:**

Intérieur et extérieur rectifiés. Le filetage intérieur prévu pour les conduits d'arrosage dans le porte-outil PSC est vissé à l'aide de la vis à tête cylindrique intégrée dans l'adaptateur. Système adapté à l'arrosage interne grâce à la vis de serrage percée.

**Utilisation:**

Pour adaptation SA à PSC.

**Adapté(s) pour :**

Porte-outils à **queue polygonale (PSC) ISO 26623-1**.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Précision de concentricité:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Longueur de col cote A: 80 mm

Ø ext. D: 63 mm

Longueur L: 61 mm

**Description technique**

Ø ext. D	63 mm
Longueur L	61 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Support	SK 50

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Norme de porte-outils	DIN 69871
Forme	ADB
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

## Accessoires

Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308810 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308812 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308700 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) Pour cône 50 SA	308820 50

Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 Pour cône 50 SA	308830 50