

**Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F, 40 mm × 25 m, Grain: 180****Données de commande**

N° commande	557730 180
GTIN	4018875213988
Classe d'article	56V

Description**Exécution:**

Support en coton épais avec un grain abrasif en **corindon normal (A)** avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.

Type **VSM KK 114 F**: tissu **brun, pour exigences très élevées**. Cette qualité est **particulièrement souple, résiste à l'huile et au pétrole** et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.

Emballage à **lame d'arrachage intégrée**.

Utilisation:

Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.

Description technique

Degré de finesse	fin
Grain	180
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A

Largeur rouleau de rechange	40 mm
Longueur rouleau de rechange	25 m
Attribut des noms de produit	40 mm × 25 m
Type de produit	Toiles abrasives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		