



## Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière SwissGrip ESD, Largeur d'arête b: 2,5mm



### Données de commande

N° commande	660050 2,5
GTIN	7610733256075
Classe d'article	63E

### Description

#### Exécution:

**Manche SwissGrip** avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides et couvertes d'huile. **Lame** en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Extrémité noire. Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.

Poignée en plastique antistatique, **compatible ESD**.

#### Avantage(s):

- **Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.**
- **Pas d'effet Cam-out.**
- **Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.**
- **L'arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.**
- **Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.**
- **Protection anti-glissement.**
- **Indication du symbole de vis et de la taille.**

#### Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

### Description technique

Désignation de la lame	0
Longueur lame	80 mm

Largeur embout (b)	2,5 mm
Six-pans d'actionnement	non
Lame continue	non
Extrémité	noir
Longueur totale	160 mm
Epaisseur embout (a)	0,4 mm
Série	SwissGrip ESD
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de queue	ronde
Traité	non
Matériau	Alliage spécial PB Swiss Tools
Surface	Nickelé et chromé
Type de produit	Tournevis