

**Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F, 115 mm × 50 m, Grain: 150****Données de commande**

N° commande	557850 150
GTIN	4018875206164
Classe d'article	56V

Description**Exécution:**

Support en coton épais avec un grain abrasif en **corindon normal (A)** avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.

Type **VSM KK 114 F**: tissu **brun, pour exigences très élevées**. Cette qualité est **particulièrement souple, résiste à l'huile et au pétrole** et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.

Emballage **sans lame d'arrachage intégrée**.

Utilisation:

Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.

Convient également sur ponceuses vibrantes.

Description technique

Grain	150
Degré de finesse	moyen
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A

Largeur rouleau de rechange	115 mm
Longueur rouleau de rechange	50 m
Attribut des noms de produit	115 mm × 50 m
Type de produit	Toiles abrasives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		