

**Garant****Support de réaffûtage, Type: 10-12****Données de commande**

N° commande	290398 10-12
GTIN	4045197882189
Classe d'article	29K

**Description****Exécution:**

En aluminium, avec queue 6 pans pratique pour un fonctionnement aisé.

**Utilisation:**

Pour le réaffûtage sûr et facile des plaquettes de coupe avec une pierre à polir.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes de coupe 290336 – 290379.

**Adapté(s) pour:**

Plaquette de coupe 290360 – 290379: Réf. 10 – 12

Plaquette de coupe 290336: Réf. 19

Plaquette de coupe 290346: Réf. 28

**Description technique**

L <sub>1</sub>	50 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	150 mm
Porte-plaquettes Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage