


Garant**Kit de filetage UNF dans une valise en plastique, pour filet fin unitaire UNF: UNF1/4-3/4****Données de commande**

N° commande	145965 UNF1/4-3/4
GTIN	4045197878588
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Coffret en plastique robuste avec poignée de transport et 2 fermetures. Chaque outil est protégé pour le transport dans un compartiment en mousse et immédiatement accessible, grâce à une disposition claire. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.

Utilisation:

pour **filetage UNF** ASME-B1.1.

Contenu:

1 jeu de tarauds main par grandeur 130750: Réf. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

1 filière par taille 142620: Réf. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148410: Réf. 1.1/2; 2; 4

1 porte-filière de chaque taille 149310: Réf. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

1 tournevis 664122: réf. 5,5

Description technique

Pour filetages à pas fin, standard UNF	1/4 UNF - 3/4 UNF
--	-------------------

Type de filetage	UNF
Angle de flanc	60 degré
Type de produit	Filière

Accessoires

Filière UNF 7/16-20	142620 7/16-20
Jeu de tarauds main UNF 1/4-28	130750 1/4-28
Tourne-à-gauche, réglable Type 2	148410 2
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 38X14 mm	149310 38X14
Filière UNF 1/4-28	142620 1/4-28
Jeu de tarauds main UNF 7/16-20	130750 7/16-20
Filière UNF 3/8-24	142620 3/8-24
Jeu de tarauds main UNF 5/8-18	130750 5/8-18
Filière UNF 5/8-18	142620 5/8-18
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X7 mm	149310 20X7
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 25X9 mm	149310 25X9
Tourne-à-gauche, réglable Type 1.1/2	148410 1.1/2
Jeu de tarauds main UNF 5/16-24	130750 5/16-24
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 45X18 mm	149310 45X18
Filière UNF 3/4-16	142620 3/4-16
Jeu de tarauds main UNF 3/8-24	130750 3/8-24
Filière UNF 1/2-20	142620 1/2-20
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 30X11 mm	149310 30X11
Jeu de tarauds main UNF 1/2-20	130750 1/2-20
Tourne-à-gauche, réglable Type 4	148410 4
Filière UNF 5/16-24	142620 5/16-24
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 38X10 mm	149310 38X10
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 45X14 mm	149310 45X14

Tournevis pour vis à fente, court, avec manche bimatière
en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm

664122 5,5