

**Garant****Kit de filetage pour filets cylindrique dans une valise en plastique, Pour filetages gaz cylindriques: G1/8-1****Données de commande**

N° commande	145905 G1/8-1
GTIN	4045197878564
Classe d'article	11K

**Description****Exécution:**

**Coffret en plastique robuste** avec poignée de transport et 2 fermetures. Chaque outil est protégé pour le transport dans un compartiment en mousse et immédiatement accessible, grâce à une disposition claire. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.

**Utilisation:**

Pour **filetages Whitworth cylindriques** DIN ISO 228/1

**Contenu:**

- 1 jeu de tarauds main par grandeur 130550: réf. 5,5
- 1 filière par taille 142050: Réf. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
- 1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148410: Réf. 3 ; 5
- 1 porte-filière de chaque taille 149310: Réf. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
- 1 tournevis 664122: réf. 5,5

**Description technique**

Pour filetages gaz cylindriques	G1/8 - G1
---------------------------------	-----------

Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type de produit	Filière

## Accessoires

Tourne-à-gauche, réglable Type 5	148410 5
Tournevis pour vis à fente, court, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	664122 5,5
Filière G G3/8	142050 G3/8
Jeu de tarauds main G G1/8	130550 G1/8
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 30X11 mm	149310 30X11
Filière G G3/4	142050 G3/4
Filière G G1/4	142050 G1/4
Jeu de tarauds main G G1/2	130550 G1/2
Filière G G1/2	142050 G1/2
Jeu de tarauds main G G1/4	130550 G1/4
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 55X16 mm	149310 55X16
Jeu de tarauds main G G3/4	130550 G3/4
Tourne-à-gauche, réglable Type 3	148410 3
Filière G G1	142050 G1
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 45X14 mm	149310 45X14
Jeu de tarauds main G G3/8	130550 G3/8
Filière G G1/8	142050 G1/8
Jeu de tarauds main G G1	130550 G1
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 38X10 mm	149310 38X10
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 65X18 mm	149310 65X18