



Casque antibruit Peltor™ LiteCom™



Données de commande

N° commande	097798
GTIN	7318640063280
Classe d'article	04A

Description

Exécution:

Casque de protection passive contre le bruit avec émetteur-récepteur radio intégré dans les coquilles. La technologie radio à deux voies intégrée permet la communication avec d'autres casques antibruit et émetteurs-récepteurs radio LiteCom™. Le **microphone dynamique antibruit** simplifie la communication, y compris dans les environnements bruyants. A la puissance maximale, la portée atteint jusqu'à trois kilomètres. Le casque fonctionne sur la bande d'émission libre des PMR 446 et dispose donc de 8 canaux dans la plage de fréquence de 446 MHz. Les trois touches permettent une **utilisation facile** même avec des gants. **Activation automatique par la voix (VOX)** sans utilisation des touches et fonction d'arrêt automatique. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Combine une protection auditive, un casque et un micro.

Utilisation:

Pour la communication dans les environnements de travail exposés à des nuisances sonores.

Norme:

EN 352-1; EN 352-6

Livraison:

Avec 2x piles AA (alcalines-manganèse) 081556 LR6.

Remarque(s):

Kits hygiène, voir 097767 réf. HY79.

Description technique

Valeur SNR (isolation acoustique)	32 dB(A)
Autonomie	20 h
Série	Peltor™ LiteCom™
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081556 LR6
Poids	394 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	EN 352-6
Norme	EN 352-1
Type de produit	Casques antibruit

Accessoires

Indicateur de bruitNI100	097305
Kit d'hygiène Type HY79	097767 HY79