



Micromètre lecture en pouces, Plage de mesure: 0-1



Données de commande

N° commande	420650 0-1
GTIN	4045197882578
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Avec isolant.

Surfaces de mesure finement rodées en carbure rapporté. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction. Avec graduations et chiffres gravés avec précision et teintés en noir.

Livraison:

À partir de réf. 1-2 avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Ø broche	6,5 mm
Etalonnage	B1
Ø tambour micrométrique	18 mm
Lecture	0,0001 pouce
Plage de mesure	0 - 1 pouce
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100