



Micromètre lecture en pouces, Plage de mesure: 1-2



Données de commande

N° commande	420650 1-2
GTIN	4045197882585
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Avec isolant.

Surfaces de mesure finement rodées en carbure rapporté. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction. Avec graduations et chiffres gravés avec précision et teintés en noir.

Livraison:

À partir de réf. 1-2 avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Ø broche	6,5 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Lecture	0,0001 pouce
Plage de mesure	1 - 2 pouce
Norme	Norme usine
Etalonnage	B2
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage
Plage de mesure maximale 100 mm

022050 100

ÉtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de
mesure maximale 100 mm

022040 100

Accessoires

Étalon de réglage Longueur totale 1

421150 1