



Micromètre lecture en pouces, Plage de mesure: 2-3



Données de commande

N° commande	420650 2-3
GTIN	4045197882592
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Avec isolant.

Surfaces de mesure finement rodées en carbure rapporté. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction. Avec graduations et chiffres gravés avec précision et teintés en noir.

Livraison:

À partir de réf. 1-2 avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Ø broche	6,5 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Etalonnage	B2
Etalonnage	B2
Lecture	0,0001 pouce
Plage de mesure	2 - 3 pouce
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100
--	------------

ÉtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
--	------------

Accessoires

Étalon de réglage Longueur totale 2	421150 2
-------------------------------------	----------