



## Micromètre lecture en pouces, Plage de mesure: 3-4



### Données de commande

N° commande	420650 3-4
GTIN	4045197882707
Classe d'article	42B

### Description

#### Exécution:

Avec isolant.

**Surfaces de mesure finement rodées en carbure rapporté.** Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction. Avec graduations et chiffres gravés avec précision et teintés en noir.

#### Livraison:

À partir de réf. 1-2 avec 1 étalon de réglage.

### Description technique

Etalonnage	B2
Ø tambour micrométrique	18 mm
Ø broche	6,5 mm
Lecture	0,0001 pouce
Plage de mesure	3 - 4 pouce
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Étalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm

022040 100

Étalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm

022050 100

---

## Accessoires

Étalon de réglage Longueur totale 3

421150 3