

**Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F, 115 mm × 50 m, Grain: 320****Données de commande**

N° commande	557850 320
GTIN	4018875206201
Classe d'article	56V

**Description****Exécution:**

Support en coton épais avec un grain abrasif en **corindon normal (A)** avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.

Type **VSM KK 114 F**: tissu **brun, pour exigences très élevées**. Cette qualité est **particulièrement souple, résiste à l'huile et au pétrole** et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.

Emballage **sans lame d'arrachage intégrée**.

**Utilisation:**

Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.

Convient également sur ponceuses vibrantes.

**Description technique**

Degré de finesse	très fin
Grain	320
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A

Largeur rouleau de rechange	115 mm
Longueur rouleau de rechange	50 m
Attribut des noms de produit	115 mm × 50 m
Type de produit	Toiles abrasives

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		