

**Lampe-loupe circulaire, Ø lentille: 100mm****Données de commande**

N° commande	491545 100
GTIN	4045197699169
Classe d'article	42L

Description**Exécution:**

Loupe éclairante avec LED CMS de haute qualité pour un éclairage uniforme de la zone de travail sans reflets ni ombres. Image aux contours nets et sans distorsions. LED à longue durée de vie (jusqu'à 50 000 h), faible consommation d'énergie. 48 LED CMS. Lentille cémentée supplémentaire Ø 22 mm pour grossissement 3,5x.

Livraison:

Avec housse de protection pour lentille, pince pour épaisseur de tables de 10 – 62 mm (réf. 100 avec pied).

Remarque(s):

La source lumineuse est remplaçable par le fabricant.

Description technique

Ø lentille	100 mm
Grossissement (x)	1,75
Longueur bras articulé A	140 mm
Ø tête	180 mm

Longueur bras articulé B	165 mm
Nombre de LED	48
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Lampes-loupe