

**Mitutoyo****Système de mesure linéaire, Longueur de mesure effective L<sub>0</sub>: 1500mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 499240 1500   |
| GTIN             | 4946368854328 |
| Classe d'article | 44D           |

## Description

### Exécution:

- Avec système de mesure absolu.
- La position en cours s'affiche après la mise en marche, ce qui rend superflue la définition fastidieuse de points de référence.
- Montage et installation aisés.

### Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

### Utilisation:

Pour un calcul et un positionnement précis de réglages axiaux, p. ex. fraiseuses, tours, tables de positionnement ou instruments de mesure. Convient également pour l'adaptation de machines-outils à l'affichage numérique.

### Remarque(s):

**Uniquement en association avec l'afficheur 49 9356.**

## Description technique

|   |         |
|---|---------|
| Précision de mesure (20°)                   | 7 µm    |
| Longueur de mesure effective L <sub>0</sub> | 1500 mm |
| Entre axe L <sub>2</sub>                    | 1678 mm |
| Longueur câble                              | 4,9 m   |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Course maximale tête de mesure L <sub>1</sub> | 1540 mm                      |
| Longueur totale L <sub>3</sub>                | 1698 mm                      |
| Largeur                                       | 22 mm                        |
| Indice de protection IP                       | IP 67                        |
| Alimentation électrique                       | Fonctionnement sur secteur   |
| Sauvegarde des valeurs mesurées               | Réglage unique du point zéro |
| Métrie  | numérique                    |
| Type de produit                               | Règles de mesure linéaire    |

---

## Accessoires

|  |          |
|--|----------|
| Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 2 | 499356 2 |
| Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 3 | 499356 3 |