

**Lime plate, Taille 3 (douce), Longueur sans queue: 150mm****Données de commande**

N° commande	510300 150
GTIN	4009215016789
Classe d'article	56B

**Description****Exécution:**

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les **limes non convexes** ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.

**Taillées sur 3 côtés; tronquées à l'avant.**

**Utilisation:**

**Limes de qualité** pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

**Norme:**

**DIN 7261 Form A**

**Description technique**

Longueur sans queue	150 mm
Section	16x4 mm
Attribut des noms de produit	Taille 3 (douce)
Taille	3
Type de taille	Douce
Forme	A
Forme	plate, tronquée à l'avant
Surfaces de limage	3
Avec manche de lime	non
Norme	DIN 7261

Type de produit

Limes d'atelier

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		

## Accessoires

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Manche de lime en plastique Longueur totale 100 mm	519510 100
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519550 110
Manche de lime en bois dur Longueur totale 120 mm	519400 120
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 110 mm	519600 110
Manche de lime en plastique Longueur totale 90 mm	519510 90