



## Jeu de rouleaux en tissu abrasif (A) bruns KK 114 F, 40 mm × 50 m, Nombre de rouleaux différents: 5



### Données de commande

N° commande	557870 5
GTIN	2050001030337
Classe d'article	56V

### Description

#### Exécution:

Support en coton épais avec un grain abrasif en **corindon normal (A)** avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.

Type **VSM KK 114 F**: tissu **brun, pour exigences très élevées**. Cette qualité est **particulièrement souple, résiste à l'huile et au pétrole** et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.

**Longueur 50 m. Emballage-distributeur. 5 pièces** = assortiment de base avec 1 rouleau des grains 40, 80, 150, 240, 400.

#### Utilisation:

Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.

### Description technique

Nombre de rouleaux différents	5
Série	KK114F
Abrasifs	Corindon normal

Abréviation de l'abrasif	A
Largeur rouleau de rechange	40 mm
Longueur rouleau de rechange	50 m
Attribut des noms de produit	40 mm × 50 m
Type de produit	Toiles abrasives

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Dévidoir pour 5 rouleaux 20 – 50 mm × 50 m	557960
Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F Grain 80	557700 80
Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F Grain 150	557700 150

Rouleau en tissu abrasif (A) brunKK 114 F Grain 40	557700 40
Rouleau en tissu abrasif (A) brunKK 114 F Grain 400	557700 400
Rouleau en tissu abrasif (A) brunKK 114 F Grain 240	557700 240