

**Bande abrasive Corindon normal (A) KK711X, 100×1000 mm, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	558040 80
GTIN	4018875161951
Classe d'article	56V

Description**Exécution:**

Bande abrasive universelle recouverte de **corindon normal (A)**. Le support est adapté de manière optimale au grain et au type de bande abrasive.

Tissu X robuste pour **enlèvement de matière important** sur des ponceuses fixes.

Utilisation:

Utilisation universelle sur tous les matériaux courants: **acier**, métaux non ferreux, fonte, **alliages d'aluminium, bois**.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.

Description technique

Grain	80
Série	KK711X
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur bande abrasive	100 mm
Longueur bande abrasive	1000 mm
Attribut des noms de produit	100×1000 mm
Type de produit	Bande abrasive

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée	35-40 m/s	
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	32-38 m/s	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	20-25 m/s	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	32-38 m/s	H
INOX	moyennement adaptée	18-30 m/s	
Ti	moyennement adaptée	10-20 m/s	
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30-45 m/s	K
CuZn	adaptée	35-45 m/s	N
Plastique, PRFV	adaptée	10-30 m/s	
Bois	adaptée	23-26 m/s	
à sec	adaptée		