



## Jeu de rouleaux en tissu abrasif (A) bruns avec dévidoir KK 114 F, 40 mm × 50 m



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 557950        |
| GTIN             | 2050001024657 |
| Classe d'article | 56V           |

### Description

#### Exécution:

Support en coton épais avec un grain abrasif en **corindon normal (A)** avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.

Type **VSM KK 114 F**: tissu **brun, pour exigences très élevées**. Cette qualité est **particulièrement souple, résiste à l'huile et au pétrole** et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.

Le dévidoir comprend 5 rouleaux 557700 – grain 60, 80, 120, 150, 240 (largeur: 40 mm, longueur: 50 m).

#### Exécution - Descriptif:

Type **VSM KK 114 F**: tissu **brun, pour exigences très élevées**. Cette qualité est **particulièrement souple, résiste à l'huile et au pétrole** et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges. Le dévidoir comprend 5 rouleaux 557700 – grain 60, 80, 120, 150, 240 (largeur: 40 mm, longueur: 50 m).

#### Utilisation:

Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.

### Description technique

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Série    | KK114F          |
| Abrasifs | Corindon normal |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Abréviation de l'abrasif     | A                |
| Largeur rouleau de rechange  | 40 mm            |
| Longueur rouleau de rechange | 50 m             |
| Attribut des noms de produit | 40 mm × 50 m     |
| Type de produit              | Toiles abrasives |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | adaptée             |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 60 HRC                 | moyennement adaptée |                |          |
| Acier < 67 HRC                 | moyennement adaptée |                |          |
| INOX                           | adaptée             |                |          |
| Ti                             | moyennement adaptée |                |          |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             |                |          |
| CuZn                           | adaptée             |                |          |
| Plastique, PRFV                | adaptée             |                |          |
| Bois                           | adaptée             |                |          |
| Peinture                       | moyennement adaptée |                |          |
| Uni                            | adaptée             |                |          |
| à sec                          | adaptée             |                |          |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Dévidoir pour 5 rouleaux 20 – 50 mm × 50 m           | 557960     |
| Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F Grain 120 | 557700 120 |
| Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F Grain 240 | 557700 240 |

|   |            |
|---|------------|
| Rouleau en tissu abrasif (A) brunKK 114 F Grain 150 | 557700 150 |
| Rouleau en tissu abrasif (A) brunKK 114 F Grain 80  | 557700 80  |
| Rouleau en tissu abrasif (A) brunKK 114 F Grain 60  | 557700 60  |