




Lime plate universelle avec manche, taille spéciale, Longueur sans queue: 200mm



Données de commande

N° commande	515000 200
GTIN	4009215074673
Classe d'article	56B

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les **limes non convexes** ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.

Limes plates avec denture en forme de lame et large brise-copeaux pour un limage léger et sans effort et un excellent enlèvement de copeaux – Aucun encrassement des creux – Bonne évacuation des copeaux.

Taille spéciale des côtés plats, un côté avec rainure brise-copeaux pour un limage de haute qualité. Arrière avec taille continue pour un traitement de surface particulièrement fin.

Lime tronquée à l'avant. Manche en plastique avec trou de suspension.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Description technique

Section	20x5 mm
Longueur sans queue	200 mm
Type de produit	Limes universelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu Mg	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée
INOX	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée

Accessoires

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20