




## Lime plate universelle avec manche, taille spéciale, Longueur sans queue: 300mm



### Données de commande

N° commande	515000 300
GTIN	4009215074697
Classe d'article	56B

### Description

#### Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les **limes non convexes** ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.

Limes plates avec denture en forme de lame et large brise-copeaux pour un limage léger et sans effort et un excellent enlèvement de copeaux – Aucun encrassement des creux – Bonne évacuation des copeaux.

**Taille spéciale des côtés plats, un côté avec rainure brise-copeaux pour un limage de haute qualité. Arrière avec taille continue pour un traitement de surface particulièrement fin.**

**Lime tronquée à l'avant.** Manche en plastique avec trou de suspension.

#### Utilisation:

**Limes de qualité** pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

### Description technique

Section	30×6,5 mm
Longueur sans queue	300 mm
Type de produit	Limes universelles

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
--	-------------------	----------------------	-----------------

Alu Mg	adaptée
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée
INOX	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée

## Accessoires

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25