



## Jeu de limes universelles 5 pièces, dans une trousse taille 1, Longueur sans queue: 250mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 517100 250    |
| GTIN             | 4009215074741 |
| Classe d'article | 56B           |

### Description

#### Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les **limes non convexes** ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.

Pour protéger les limes, les jeux sont rangés de manière ordonnée dans une **pochette enroulable robuste en nylon**.

Les limes protégées d'une mousse ne peuvent pas s'encrasser et la taille ne peut pas s'endommager; cela garantit des performances élevées constantes, des surfaces planes et une durée de vie prolongée.

Avec manches en plastique antichocs.

**Taille 1** = bâtarde.

#### Utilisation:

**Limes de qualité** pour une utilisation en atelier, alliant longévité et performances de limage élevées.

#### Livraison:

Jeu de **5 limes (plate, triangulaire, carrée, mi-ronde et ronde)**.

### Description technique

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Longueur sans queue | 250 mm |
|---------------------|--------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Taille          | 1               |
| Norme           | DIN 7261        |
| Type de produit | Limes d'atelier |

### Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | moyennement adaptée |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 60 HRC                 | moyennement adaptée |                |          |
| INOX                           | moyennement adaptée |                |          |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             |                |          |
| CuZn                           | adaptée             |                |          |
| Plastique, PRFV                | adaptée             |                |          |
| Bois                           | adaptée             |                |          |

### Accessoires

|  |               |
|--|---------------|
| Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm | 576000 115X40 |