



Etabli pour microscope de mesure, Largeur×profondeur: 1500X700 mm



Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 491914 1500X700 |
| GTIN | 4045197488633 |
| Classe d'article | 41M |

Description

Exécution:

En tôle d'acier soudée avec plan de travail en beolin arrondi d'un côté, lisière en graphite de 3 mm d'épaisseur. Avec compartiment de rangement pratique en tôle d'acier. Avec système de fermeture GARANT.

Adapté(s) pour :

Microscopes de mesure vidéo GARANT avec plage de mesure max. X = 200 / Y = 100.

Garnissage:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 60; 300; 300 mm

Coloris:

Corps aluminium blanc RAL 9006, tiroirs bleu acier RAL 5011.

Hauteur établi: 840 mm

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100 kg

Epaisseur plan de travail: 50 mm

Extraction tiroir: 90 %

Pas de panneau perforé Hoffmann: 9×9

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Largeur utile des tiroirs: 490 mm

Profondeur utile des tiroirs: 520 mm

Charge admissible répartie sur la surface: 1000 kg

Poids: 124 kg

Description technique

| | |
|---|--------------------|
| Charge admissible répartie sur la surface | 1000 kg |
| Largeur utile des tiroirs | 490 mm |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Poids | 124 kg |
| Profondeur utile des tiroirs | 520 mm |
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Hauteur établi | 840 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm |
| Extraction tiroir | 90 % |
| Pas de panneau perforé Hoffmann | 9×9 |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |