

**Garant****Étalon de contrôle, Longueur×Largeur: 120X70mm**

## Données de commande

N° commande	491928 120X70
GTIN	4045197492524
Classe d'article	41M

## Description

**Exécution:**

**Plaque de base** en aluminium anodisé **avec bague de réglage** Ø 10 mm DIN2250 (sans chanfrein) et **étalon en verre** 491926 avec 6 alésages mesurés. Taraudage M6 pour la fixation de la bille d'étalonnage 491929 réf.20. Bague de réglage et étalon en verre avec rapport de contrôle.

**Utilisation:**

Pour le réglage et le contrôle d'instruments de mesure optiques et tactiles.

**Livraison:**

Plaque de base, bague de réglage Ø10 mm, étalon en verre 491926 réf. 50×20.

**Accessoire(s):**

Bille d'étalonnage céramique Ø 20 mm 491929 réf. 20.

## Description technique

Ø bague de contrôle	10 mm
Largeur	70 mm
Longueur	120 mm
Type de produit	Étalons de contrôle
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant

---

## Accessoires

Etalon en verre avec rapport de contrôle  
Longueur×Largeur 50X20 mm

491926 50X20

Bille d'étalonnage céramique Ø 20 mm

491929 20