

**Lime ronde, Taille 3 (douce), Longueur sans queue: 200mm****Données de commande**

N° commande	514300 200
GTIN	4009215017908
Classe d'article	56B

Description**Exécution:**

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les **limes non convexes** ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.

Avec taille de face, semi-tronquées à l'avant.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 Form F

Description technique

Diamètre	7,1 mm
Longueur sans queue	200 mm
Attribut des noms de produit	Taille 3 (douce)
Taille	3
Type de taille	Douce
Forme	F
Forme	rond
Surfaces de limage	taillée sur tous les côtés
Avec manche de lime	non
Norme	DIN 7261

Type de produit

Limes d'atelier

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		

Accessoires

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm

576000 80X20

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm

576000 115X40

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm

576000 100X25