


**Garant****Cale étalon en acier Classe de tolérance 0, Dim. nominales: 17mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 481030 17     |
| GTIN             | 4045197209184 |
| Classe d'article | 41L           |

**Description****Exécution:**

Toutes les cales étalons sont pourvues d'un n° d'identification individuel.

Réf. 0,5 à 10 – section = 30×9 mm.

Réf. 11 à 500 – section = 35×9 mm.

En acier spécial allié durci en profondeur, sans contrainte d'excellente qualité.

**Classe de tolérance 0:** correspond à l'étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail. Pour le réglage d'appareils de mesure à très grande précision. **Avec certificat de conformité fabricant.**

**Remarque(s):**

Autres cotes nominales disponibles sur demande.

**Description technique**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Dim. nominales          | 17 mm                                    |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant     |
| Norme                   | DIN EN ISO 3650                          |
| Classe de tolérance     | 0  |
| Matériau                | Acier spécial allié d'excellente qualité |
| Etalonnage              | L2                                       |
| Type de produit         | Cales étalons                            |

---

## Services

Étalonnage DAkkSCale étalon acier Longueur maximale  
100 mm

028140 100

ÉtalonnageCale étalon acier / céramique Longueur  
maximale 100 mm

028060 100