

**Lime couteau, taille 3 (douce), Longueur sans queue: 200mm****Données de commande**

N° commande	518100 200
GTIN	4009215074833
Classe d'article	56B

**Description****Exécution:**

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes produites ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime. Ces limes spéciales garantissent des surfaces lisses. Elles sont fabriquées sur des machines automatiques de précision. Elles **garantissent des performances élevées et une longue durée de vie.**

**Taillées sur tous les côtés; pointues vers l'avant.**

**Description technique**

Section	20x6,4 mm
Longueur sans queue	200 mm
Forme	G
Norme	DIN 7262
Type de produit	Limes couteau

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		

Acier < 60 HRC	moyennement adaptée
INOX	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	moyennement adaptée

## Accessoires

Manche de lime en plastique Longueur totale 100 mm	519510 100
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 120 mm	519600 120
Manche de lime en bois dur Longueur totale 120 mm	519400 120
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519550 110
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519510 110
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 110 mm	519600 110