

**Lime de tour, taille 2 (demi-douce), Longueur sans queue: 300mm****Données de commande**

N° commande	518200 300
GTIN	4009215007541
Classe d'article	56B

Description**Exécution:**

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes produites ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime. Ces limes spéciales garantissent des surfaces lisses. Elles sont fabriquées sur des machines automatiques de précision. Elles **garantissent des performances élevées et une longue durée de vie.**

Taillées 2 côtés, taille simple (meilleure évac. des copeaux).

Description technique

Longueur sans queue	300 mm
Section	30×7 mm
Forme	H
Norme	DIN 7261
Type de produit	Limes de tour

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		

Acier < 60 HRC	moyennement adaptée
INOX	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	moyennement adaptée

Accessoires

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 120 mm	519600 120
Manche de lime en plastique Longueur totale 120 mm	519550 120
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25
Manche de lime en plastique Longueur totale 125 mm	519510 125
Manche de lime en bois dur Longueur totale 160 mm	519400 160
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40