

## Lime fraisée, mi-ronde, grossier, Longueur sans queue: 250mm



### Données de commande

N° commande	519160 250
GTIN	2050001696267
Classe d'article	56B

### Description

#### Exécution:

Les **limes fraisées** se distinguent par l'**affûtage** particulier de leur coupe fraisée dans la masse et par la forme optimale de l'espace interdentaire. Ainsi, même les copeaux de matériaux tendres ou à lubrifier sont évacués sans problème. **Pas d'usure.**

**Mi-ronde, creuse, semi-plate vers l'extérieur, coupe uniquement avec le côté extérieur.**

### Description technique

Longueur sans queue	250 mm
Section	23×7 mm
Degré de finesse	grossier
Pas interdentaire env.	3 mm
Forme	D
Attribut des noms de produit	grossier
Norme	DIN 7264
Pour matériau	Métaux légers et tendres, plastiques, bois, cuir, etc.
Type de produit	Limes fraisées

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		

Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée

## Accessoires

Manche de lime en bois dur Longueur totale 120 mm	519400 120
Manche de lime en plastique Longueur totale 120 mm	519550 120
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519550 110
Manche de lime en plastique Longueur totale 125 mm	519510 125
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519510 110
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 110 mm	519600 110
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 120 mm	519600 120
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25