

**Lime à ébavurer, taille spéciale pour plastique, Longueur sans queue: 200mm****Données de commande**

N° commande	518300 200
GTIN	4009215088786
Classe d'article	56B

Description**Exécution:**

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes produites ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime. Ces limes spéciales garantissent des surfaces lisses. Elles sont fabriquées sur des machines automatiques de précision. Elles **garantissent des performances élevées et une longue durée de vie.**

Taillées sur 3 côtés avec taille croisée, tronquées à l'avant.

Description technique

Longueur sans queue	200 mm
Section	20×3,5 mm
Type de produit	Limes à ébavurer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		

Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	moyennement adaptée

Accessoires

Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 120 mm	519600 120
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519550 110
Manche de lime en plastique Longueur totale 100 mm	519510 100
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 110 mm	519600 110
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519510 110
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Manche de lime en bois dur Longueur totale 120 mm	519400 120