



Lime de carrossier 350×36×4,7 mm, Denture: 3



Données de commande

N° commande	519200 3
GTIN	4007220016251
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Taillants fraisés radialement dans la masse des deux côtés; côté supérieur **convexe**, ce qui **empêche l'apparition de rayures** créées par les bords de la lime sur la pièce à usiner. La forme de taillant particulière et l'angle de coupe positif garantissent des performances de limage élevées.

Taille convexe des deux côtés.

Utilisation:

Tous types d'usinage de tôles, notamment dans la **construction automobile** et la **carrosserie** et pour les **réparations**. **Ces limes de carrossier permettent d'obtenir des surfaces lisses sans rayures, qui peuvent être vernies sans polissage.**

Description technique

Pas interdentaire env.	2,2 mm
Degré de finesse	fin
Denture	3
Section	36×4,7 mm
Longueur totale	350 mm
Type de produit	Lime de carrossier

Accessoires

576000 80X20

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm

Porte-lame réglable pour lime de carrosserie 350 mm Type KFH350

519215 KFH350

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm

576000 100X25

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm

576000 115X40