



Source de lumière froide à LED, Type: F1



Données de commande

N° commande	492242 F1
GTIN	2050002047051
Classe d'article	49K

Description

Exécution:

Source de lumière froide très puissante, à intensité variable avec technologie à LED durable (>30000 h) et économe en énergie (5800 K). Boîtier métallique robuste, résistant et empilable. Prise ESD pour dévier les charges statiques. Luminances extrêmement élevées pour les spots. Refroidissement passif, silencieux et sans vibrations.

Livraison:

Source de lumière froide à LED, double conduit de lumière en col de cygne (Ø 4,5 mm, long. 550 mm) avec lentilles de focalisation intégrées. Avec bloc d'alimentation international (100 – 240 V).

Accessoire(s):

Filtre halogène 492244 réf. FILTER, commande au pied 492244 réf. SWITCH et convertisseur de section 492244 réf. LINE.

Remarque(s):

Autres conduits de lumière, éclairages à fente, filtres de couleur et accessoires disponibles sur demande.

Description technique

Poids	0,5 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance comparable à celle d'un éclairage halogène	100 W

Puissance absorbée	22 W
Température de couleur	5800 K
Largeur totale	110 mm
Hauteur totale	175 mm
Longueur totale	196 mm
Intensité lumineuse	350 lm
Type de produit	Plafonnier pour instruments de mesure

Accessoires

Accessoires pour sources de lumière froide à LED Type SWITCH	492244 SWITCH
Accessoires pour sources de lumière froide à LED Type LINE	492244 LINE
Accessoires pour sources de lumière froide à LED Type FILTER	492244 FILTER